

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Fabrication**
- Maxillaire
 - Mandibule

Articulé de cire

- O.C.
- A.C.
- Autre _____

DVO

- Idéal, 1,5 à 2mm entre les molaires
- Respectez la hauteur de l'articulé à 100%
- Autre _____

Articulateur

- Condyle**
- Droite du patient _____ L°
 - Gauche du patient _____ L°

Bennett

- Droite du patient _____ L°
 - Gauche du patient _____ L°
- (l'utilisation d'un articulateur semi-ajustable et d'un arc facial est recommandée)

Finir la plaque au distal de

- 1^{ère} molaire
- 2^e molaire
- Autre _____

PLAQUE OCCLUSALE RIGIDE

- Bruxisme
- ATM

- Ajustée non-balancée
- Ajustée balancée (discusion postérieure à la protrusion et guide canine à la latéralité)
- Indentation des dents antagonistes _____ mm
- Autre (spécifiez) _____
- Latéralité _____
- Protrusion _____

Type

- Plaque usinée
- Acrylique orthodontique (régulier)
- Acrylique de prothèse transparent (paragon)
- Sur acétate (inclure instructions spécifiques)
- base molle 1.5 mm
- base dure 1.5 mm
- Plaque MorphologiqueSM

Crochets de rétention au niveau de :

D 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
G

PLAQUE FLEX LBL^{MC}

- Bruxisme
- ATM

- Ajustée non-balancée
- Ajustée balancée (discusion postérieure à la protrusion et guide canine à la latéralité)
- Indentation des dents antagonistes _____ mm
- Autre (spécifiez) _____
- Latéralité _____
- Protrusion _____

Type

- Plaque usinée
- Acrylique thermoflexible FLEX LBL seulement
- Acrylique thermoflexible FLEX LBL + renfort d'acrylique dur à l'occlusale
- Plaque MorphologiqueSM NOUVEAU
- Hybride (10% flexible - 90% rigide)

Crochets de rétention au niveau de :

D 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
G

- Ajoutez de la rétention avec crochets balls clasps seulement si nécessaire

GELB

- Indentation des dents antagonistes
- Ajusté la plaque sans indentation avec liberté de protrusion et latéralité
- Autre (spécifiez) _____

Crochets de rétention au niveau de :

D 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
G

DÉPROGRAMMEUR

- 3 à 3 thermoflexible
- Type NTI
- Hawley wrap around avec buté antérieure étroite type NTI

Les modèles originaux seront endommagés à la fin du processus de fabrication.

Instructions spécifiques :

No de client : _____

Docteur : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Date voulué : _____

Patient : _____

Signature _____

- Expediez-nous un livret de prescriptions pour plaque occlusale
- Expediez-nous un livret de prescriptions pour appareils généraux
- Expediez-nous du matériel d'expédition
- Appelez-nous concernant ce cas